

加熱用アルミブロック Heat-On

年度末キャンペーン

1/16 TUE ~ 3/27 WED

25%
OFF!

キャンペーン対象製品は
別途価格表 PDF をご参照ください。

オイルバスの代替品 Heat-On

Heat-On は、ホットスターラー (φ145 mm プレート*) に載せて使用するアルミニウム製の反応ブロックです。
オイルバスの代替品として、簡単に、きれいに加熱反応を実施いただけます。

*異なるプレートサイズに対応したアダプターもございます。



マルチウェルブロックタイプ

10 mL ~ 100 mL インサートフラスコ 2 個、もしくは
150 mL インサートフラスコ 1 個を搭載可能。

ホットプレート上にインサートが直接触れるので、伝熱効率
よくサンプルを加熱します。

モノブロックタイプ

100 mL ~ 5 L 容量のフラスコに対応可能なブロックを
ご用意しています。

PTFE 製セーフティカバーを付けることで、表面温度を下げ、
またエネルギー消費を抑制します。

オンラインデモ動画はこちらから

<https://www.youtube.com/watch?v=ooe2kTbk5ks>



水を使わない還流管 Findenser


Findenser は、水を使わない還流管です。外周のアルミ製フィンにより、効率的に溶媒蒸気の除熱を行い還流します。水を使わないので漏水の危険もなく、終夜実験でも安心です。また、ホース類の接続も不要なので場所を選ばず、簡単なセットアップでお使いいただけます。

Findenser を使用するメリット

- 漏水のリスクなく安全
- 水冷式と同等の溶媒回収率
- オイル交換＆廃棄の手間不要
- 場所を選ばずにどこでも設置可能

テクニカルデータ

1 L フラスコに 500 mL の溶媒を入れ、
各溶媒の沸点プラス 10℃の温度で 16 時間加熱を続けた時の溶媒損失率



異径アダプターでサイズ変更 &
割れやすいガラスソケットを保護

	サイズ	重さ	フラスコサイズ	溶媒沸点 (上限)	ジョイントサイズ
Findenser	400 x 72 mm	1.2 kg	~ 2 L	155°C	B19/B24/B29
Findenser Mini	275 x 72 mm	0.67 kg	~ 125 mL	155°C	B14/B19/B24

ジョイントサイズの適合性については、URL コード先の動画をご参照いただけます。

<https://www.youtube.com/watch?v=ncZl0ng6scs>



限定 1 台！新古品のシステム (RR99943/J) を 格安にてご提供!!

ホットスターラー (Φ135 mm プレート) に載せるだけでパラレル合成システムに早変わり。
※別途、ホットスターラーをご用意ください。



www.Radleys.com

※ 本製品は試験研究用です。医療や診断目的にはご使用いただけません。
※ 価格、外観、仕様などは、予告なしに変更することがあります。
※ それぞれの商標や登録商標、製品名は各社の所有する名称です。

代理店

輸入元



株式会社 スクラム

本社 〒135-0014 東京都江東区石島 2-14
Imas Riverside 4F
Tel. (03)6458-6696 Fax. (03)-6458-6697
西日本営業所 〒532-0003
大阪市淀川区宮原5-1-3 NLC新大阪アースビル403
Tel. (06)6394-1300 Fax. (06)6394-8851
Web Site : www.scrum-net.co.jp

RA20231206